

FICHA TÉCNICA

CERTIFICADO Nº:
CE-EPI/ICEPEX-N 00090-95-2

MULT 1886A - TRAVA-QUEDA DESLIZANTE GUIADO EM LINHA FLEXÍVEL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Confeccionado em aço carbono;
- Destinado para corda de poliamida de 12 mm;
- Extensor em fita de poliéster multifilamentos de 25 mm;
- Um conector, classe T em aço, com a abertura do fecho de 21 ± 3 mm.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Cor: preto (cromado);
- Comprimento L1: 40 cm.
- Peso aproximado: 0,7 kg;
- Sistema de duplo travamento.


INDICAÇÕES DE USO E FINALIDADE

- Para trabalhos executados acima de 2 m do nível inferior, onde haja risco de queda;
- Componente de conexão de um sistema destinado à proteção contra queda em movimentações verticais, para usuários de até 100 kg, durante trabalhos em torres, estruturas metálicas, postes, escadas, espaços confinados e outras situações de trabalho em altura;
- Dispositivo que se desloca, acompanhando o usuário sem exigir sua intervenção manual, durante as mudanças de posição para baixo ou para cima e se bloqueia automaticamente sobre a linha de ancoragem na ocorrência de uma queda.

UTILIZADO COM OS SEGUINTE CINTURÕES

- MULT 1132, MULT 1884, MULT 1884B, MULT 1885A, MULT 1891, MULT 1891C, MULT 1891D, MULT 1891E, MULT 2009A, MULT 2010, MULT 2010A, MULT 2010B, MULT 2010C, MULT 2011, MULT 2011A, MULT 2012A, MULT 2013, MULT 1234, MULT 1235, MULT 1236, MULT 1237, MULT 1260, MULT 1270, MULT 1242, MULT 1226, MULT 1243.

Comprimento L1
aprox. 40 cm



ABNT NBR
14626:2020
15837:2020



"LEIA O MANUAL"



FICHA TÉCNICA

CERTIFICADO Nº:
CE-EPI/ICEPEX-N 00090-95-2

MULT 1886A - TRAVA-QUEDA DESLIZANTE GUIADO EM LINHA FLEXÍVEL

ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E PRECAUÇÃO

- O equipamento deve ser armazenado em local seco, limpo, longe da luz solar e calor;
- A higienização do trava-queda é de responsabilidade do usuário, portanto, certifique-se de que as características do equipamento não foram alteradas;
- O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo-o de possíveis danos;
- Sempre duplique seus sistemas de segurança contra quedas;
- Previamente e durante o uso, os equipamentos e elementos de engate e fixação deverão ser inspecionados visualmente quanto ao estado geral de conservação e funcionamento. Caso o equipamento apresente irregularidades, deverá ser suspenso o seu uso, seguido de avaliação por um profissional apto;
- Utilize apenas com os cinturões indicados acima;
- Leia o manual de instruções.

GARANTIA

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação. Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal de uso e/ou por exposição a fatores deteriorantes;
- Modificações e/ou retoques;
- Falta de manutenção conforme previsto no manual do produto;
- Utilizações para as quais este produto não está destinado;
- Oxidação por salinidade e/ou exposição a agentes químicos.

VIDA ÚTIL

- A vida útil está estimada em 5 anos, a partir da data de aquisição do produto, observando-se as variáveis da atividade, conservação e armazenamento.

